


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-M4

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20059

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

600

E20117



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-V-M4

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali	Adapter: PPE	
Materijal vlakna	Staklo	
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)	
Materijal omota vlakna	PVC	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	