


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Raspon vlaknene optike [mm]	300
OKF	
Raspon vlaknene optike [mm]	32
OOF	
Raspon vlaknene optike [mm]	160
OUF	
Raspon vlaknene optike [mm]	32

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	87,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2M

Duljina glave senzora	[mm]	35
Ukupna duljina	[mm]	2000
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		ⓘ
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 2
	Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------