


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-V-E1



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

460

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

50

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

160

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

50

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

69

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-V-E1

Duljina glave senzora	[mm]	5
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.