


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-M4



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

1200

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

400

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

56

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-M4

Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Narenderirana matica: 1 x M11

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------