
E20129

Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena		Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	990
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
OOF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	400
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Težina	[g]	69
Verzija osjetilne glave		kutno
Promjer osjetilne glave	[mm]	3

E20129

Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3

Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana		◉
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.