




## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6/1,5M



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF; OOF

## OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

## OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

180

## OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

## Mehanički podaci

Težina

[g]

60,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

25

Ukupna duljina

[mm]

1500



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-M6/1,5M

|                        |      |                                              |
|------------------------|------|----------------------------------------------|
| Min. radijus savijanja | [mm] | 20                                           |
| Raspored vlakana       |      |                                              |
| Materijali             |      | Adapter: PPE                                 |
| Materijal vlakna       |      | Staklo                                       |
| Materijal glave vlakna |      | Aluminij                                     |
| Materijal omota vlakna |      | PVC                                          |
| <b>Dodatna oprema</b>  |      |                                              |
| Isporuka obuhvata      |      | šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik |
|                        |      | nazubljeni zaporni podložnici: 2             |
|                        |      | Narenderirana matica: 1 x M11                |
| <b>Opaske</b>          |      |                                              |
| Količina pakiranja     |      | 1 kom.                                       |