


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-E3/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20367

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1000

E20141



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-E3/1M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali	Adapter: ABS	
Materijal vlakna	Staklo	
Materijal glave vlakna	Aluminij	
Materijal omota vlakna	Aluminij	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	