




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-R8

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

93,8

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

8

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

30; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

E20153



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-R8

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	E20353
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.