




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-R8



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

91

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

8

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20157



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-R8

Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	E20353
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.