


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Primjena**

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzoraRaspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike [mm]

100

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina [g]

88,4

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave [mm]

3

Ukupna duljina [mm]

600

Min. radijus savijanja [mm]

30; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20163



Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-R3

Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	E20103
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.