


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6



Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena	Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OIF
--	-----

OIF

Raspon vlaknene optike [mm]	300
-----------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	98,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	35
Ukupna duljina [mm]	600
Min. radijus savijanja [mm]	30
Raspored vlakana	●
Materijali	Adapter: PA
Materijal vlakna	Staklo

E20164



Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M6, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Narenderirana matica: 1 x M30
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.