


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-M4/1,2m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

115

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

115

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

1200

Min. radijus savijanja

[mm]

10

Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20168



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-M4/1,2m

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.