


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-V-V-M6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: ABS



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-V-V-M6

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.