




## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/1M

Otkazani artikal

Datum povlačenja s tržišta: 31.03.2016



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OIF

## OIF

Raspon vlaknene optike [mm]

70

## Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...290



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/1M

Mehanički podaci	
Težina [g]	118,4
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M8
Ukupna duljina [mm]	1000
Min. radijus savijanja [mm]	30; (za fiksnu instalaciju)
Raspored vlakana	Ⓢ
Materijali	Adapter: PA
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Dodatna oprema (isporučena)	Šesterokutne matice: 2 x M8, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 2
	Narenderirana matica: 1 x M30
Opaske	
Upute	Otkazani artikal
Količina pakiranja	1 kom.

Otkazani artikal

Datum povlačenja s tržišta: 31.03.2016