


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

Duljina glave senzora

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

200; (-5 mm)

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-V-E1/0,2M

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.