


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-E3/0,15m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

150

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo

E20185



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-E3/0,15m

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.