


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-M4/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

74

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

1000

Min. radijus savijanja

[mm]

20; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



**Svjetlovodni senzor blokade**

FE-00-A-A-M4/1M

Materijali	Adapter: ABS
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.