
E20199

Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-R3



1 Zaporna matica
2 OKF s optičkim vlaknom

Primjena		
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OKF
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	25
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	14,5
Verzija osjetilne glave		kutno; a adapterom za direktnu montažu
Ukupna duljina	[mm]	24
Raspored vlakana		◐
Materijali		Zaporna matica: plastika
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.