


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20328

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

270

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Raspored vlakana





Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-M6/2M

Materijali	Adapter: PA
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.