


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-M6/2M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

240

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

201

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

30; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

**Svjetlovodni senzor blokade**

FE-30-A-A-M6/2M

Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M6, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
	Narenderirana matica: 1 x M30
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.