


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-M8/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

56

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

E20221



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-M8/2M

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------