


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-M4/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20059

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

300

**Svjetlovodni senzor blokade**

FE-00-P-A-M4/0,3M

Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: PPE
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		PVC
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.