




## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-R3



## Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Dizajn          | otklon zrake svjetlosti od 90°       |
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
| Primjena        | Za uporabu u industrijskim uvjetima  |

## Domet nadzora

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF |
| OKF                                      |               |
| Raspon vlaknene optike [mm]              | 120           |
| OOF                                      |               |
| Raspon vlaknene optike [mm]              | 400           |
| OUF                                      |               |
| Raspon vlaknene optike [mm]              | 120           |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
|--------------------------|----------|

## Mehanički podaci

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Težina [g]                   | 54,5  |
| Verzija osjetilne glave      | kutno |
| Promjer osjetilne glave [mm] | 5     |
| Ukupna duljina [mm]          | 600   |

# E20228



## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-R3

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Min. radijus savijanja | [mm] | 20       |
| Raspored vlakana       |      | ●        |
| Materijal vlakna       |      | Staklo   |
| Materijal glave vlakna |      | Aluminij |
| Materijal omota vlakna |      | PVC      |
| Dodatna oprema         |      |          |
| Isporuka obuhvata      |      | E20104   |
| Opaske                 |      |          |
| Količina pakiranja     |      | 1 kom.   |