E20238


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3/1M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20364

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OKF; OUF
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Verzija osjetilne glave		kutno
Promjer osjetilne glave	[mm]	3
Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	1000

E20238

Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3/1M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.