




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije	
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF	
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	28
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	28
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Verzija osjetilne glave		ravno
Navoj osjetilne glave		M6
Duljina glave senzora	[mm]	35
Ukupna duljina	[mm]	2600
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		Staklo

E20245



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.