


## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20152

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OIF

## OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

4000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

# E20246



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-M8/4M

Materijal omota vlakna

Aluminij

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.