




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije s poprečnim pretvaračem

FT-00-P-MS



Primjena

Dizajn	Poprečni pretvornik
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike [mm]	420
-----------------------------	-----

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	40
-----------------------------	----

OOF

Raspon vlaknene optike [mm]	200
-----------------------------	-----

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	40
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	60
Verzija osjetilne glave	ravno



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije s poprečnim pretvaračem

FT-00-P-MS

Visina osjetilne glave	[mm]	5
Širina osjetilne glave	[mm]	15
Duljina glave senzora	[mm]	20
Dimenzije sonde	[mm]	5 x 15 x 20
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		□
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Mjed
Materijal omota vlakna		PVC

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------