



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-M6/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20489

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Ukupna duljina [mm]	300
Min. radijus savijanja [mm]	20
Materijal vlakna	akril
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	metalsilikon

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------