

## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

## OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

30

## OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

30

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo

# E20257



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/2,1m

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Materijal glave vlakna | Aluminij |
| Materijal omota vlakna | Aluminij |
| Opaske                 |          |
| Količina pakiranja     | 1 kom.   |