


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
--	----------

OKF

Raspon vlaknene optike	[mm]	40
------------------------	------	----

OUF

Raspon vlaknene optike	[mm]	40
------------------------	------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...350
---------------------	------	-----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	ravno
-------------------------	-------

Navoj osjetilne glave	M6
-----------------------	----

Duljina glave senzora	[mm]	35
-----------------------	------	----

Ukupna duljina	[mm]	1300
----------------	------	------

Min. radijus savijanja	[mm]	20
------------------------	------	----

Materijali	Adapter: ABS
------------	--------------

Materijal vlakna	Staklo
------------------	--------

E20264



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.