


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-R3



- 1 Zaporna matica
2 OKF s optičkim vlaknom

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

25

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

14

Verzija osjetilne glave

kutno; a adapterom za direktnu montažu

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Ukupna duljina

[mm]

24

Raspored vlakana



Materijali

Zaporna matica: plastika

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.