


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-E6/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20272

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

32

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

6

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20290



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-A-A-E6/2M

Materijal omota vlakna

Aluminij

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.