


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-E3/2,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Ukupna duljina

[mm]

2500

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

E20295



Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-P-A-E3/2,5M

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------