


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-V-M8

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20156

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

70

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M8

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

E20298



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-V-M8

Materijal omota vlakna

PVC

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.