


## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-E6/2m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OIF

## OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

32

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

6

Ukupna duljina

[mm]

2000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

PVC

# E20316



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-E6/2m

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.