


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-30-P-A-R6/3m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OIF
--	-----

OIF

Raspon vlaknene optike [mm]	26
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave	kutno
Ukupna duljina [mm]	3000
Min. radijus savijanja [mm]	30
Materijali	Adapter: PA
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------