

## Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-R3/3m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OIF

## OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

64

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Ukupna duljina

[mm]

3000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

Materijal omota vlakna

Aluminij

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.