


Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-E3/1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20347

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OIF

OIF

Raspon vlaknene optike

[mm]

100

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Ukupna duljina

[mm]

1000

Min. radijus savijanja

[mm]

30

Materijali

Adapter: PA

Materijal vlakna

Staklo

Materijal glave vlakna

Aluminij

E20345



Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-E3/1m

Materijal omota vlakna

Aluminij

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.