




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/1,5M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

68,5

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

4

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1500

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



E20351



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materijali	Adapter: PPE
Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	E20103
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.