




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-E3/2,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije	
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF	
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	28
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	28
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Mehanički podaci		
Verzija osjetilne glave		ravno
Promjer osjetilne glave	[mm]	3
Duljina glave senzora	[mm]	25
Ukupna duljina	[mm]	2500
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali	Adapter: PPE	
Materijal vlakna	Staklo	

E20354



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-A-E3/2,5M

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.