




## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

## OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

85

## OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

85

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

2,5

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

2500

Min. radijus savijanja

[mm]

10

Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

# E20359



## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Materijal glave vlakna | Aluminij |
| Materijal omota vlakna | PVC      |
| Opaske                 |          |
| Količina pakiranja     | 1 kom.   |