


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3/2,5M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20129

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

85

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

85

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

2500

E20366



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-A-A-R3/2,5M

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijali	Adapter: ABS	
Materijal vlakna	Staklo	
Materijal glave vlakna	Aluminij	
Materijal omota vlakna	Aluminij	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	