


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/0,4M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20077

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

Duljina glave senzora

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

400

E20373



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E1/0,4M

Min. radijus savijanja	[mm]	10
Materijali	Adapter: PPE	
Materijal vlakna	Staklo	
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)	
Materijal omota vlakna	PVC	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje:, E20107	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	