


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-N-V-M6/S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...140

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Materijali

Adapter: ABS

Materijal vlakna

Staklo

E20380



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-N-V-M6/S

Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	FKM
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.