


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-P-A-M6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

50,2

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

35

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PPE

E20383



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-P-A-M6

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M6, Plemeniti čelik nazubljeni zaporni podložnici: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.