


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-P-A-R5

Otkazani artikal



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Za uporabu u industrijskim uvjetima

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

59,4

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

5

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PPE

E20384



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-P-A-R5

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje:, E10221
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.