


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-M6

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

15

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,055

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M6

Duljina glave senzora

[mm]

25

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20385



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-M6

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik nazubljeni zaporni podlošnici: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.