


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-R5

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

12

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,061

Verzija osjetilne glave

kutno

Promjer osjetilne glave

[mm]

5

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20386



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-18-A-A-R5

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje:, E10221
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.