




Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-P-A-M4

Otkazani artikal



Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Primjena	Za uporabu u industrijskim uvjetima	
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OGF	
OGF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	80
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	50
Verzija osjetilne glave	ravno	
Navoj osjetilne glave	M4	
Duljina glave senzora	[mm]	15
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijali	Adapter: PPE	

E20387



Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-P-A-M4

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4
	nazubljeni zaporni podložnici: 4
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.