


Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-A-A-M4

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OGF

OGF

Raspon vlaknene optike

[mm]

80

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...290

Mehanički podaci

Težina

[g]

0,059

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

Duljina glave senzora

[mm]

15

Ukupna duljina

[mm]

600

Min. radijus savijanja

[mm]

20; (za fiksnu instalaciju)

Raspored vlakana



Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20389



Svjetlovodni senzor blokade

FE-18-A-A-M4

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	Aluminij
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M4 nazubljeni zaporni podlošnici: 4
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.